

Электролит А

Электролит желтого цвета для электрохимической очистки и пассивации поверхностей из нержавеющей стали и сварных швов TIG.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удаление потемнений в области сварных швов TIG и зон термического влияния.
В области применения достигается металлически/химически чистая поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

С помощью очистительного устройства BYMAT и ручки с щеткой из углеродного волокна пропитанная электролитом А щетка из углеродного волокна проводится по загрязненным участкам. Оксиды растворяются и удаляются электрохимическим способом.

Внимание: сварные швы и зоны термического влияния должны остыть перед обработкой.

РАНТОВНОСТЬ

Зависит от состояния и размеров обрабатываемого сварного шва или поверхности.

ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Время воздействия отсутствует; очистка и реактивация пассивного слоя происходят немедленно.

В зависимости от качества материала, метода сварки, а также температуры детали и окружающей среды.

Оптимальная температура очистки составляет 18°C - 22°C.

ПРОМЫВКА

Распылите BYMAT-Neutralyt (арт. № 2211 NT) на предварительно очищенную поверхность из нержавеющей стали и протрите ее безворсовой тканью. Затем промойте холодной деионизированной водой, пока стекающая вода не станет нейтральной (проверьте с помощью индикаторной бумаги).

ПАСИВНЫЙ СЛОЙ

Пассивный слой реактивируется сразу после электрохимической очистки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Не требуется прямая дополнительная обработка.

Для последующего ухода обработайте поверхность из нержавеющей стали спреем BYMAT Edelstahl Pflegespray (арт. № 5400 PO).

УТИЛИЗАЦИЯ

Не допускайте попадания продукта и промывной воды в канализацию!

Продукт и промывная вода подлежат утилизации. (Опасные отходы)

Переработка с помощью нейтрализационной установки или утилизация уполномоченной компанией.

Соблюдайте местные правила!

УКАЗАНИЯ

Продукт содержит фосфорную кислоту.

Соблюдайте указания по безопасности и рекомендации из паспорта безопасности!

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Этот продукт не подпадает под правила перевозки (ADR/RID, IMDG, IATA).

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

Пластиковая бутылка 1 литр

Артикул: 2030 DH

Пластиковая канистра 5 литров

Артикул: 2035 DH