

Elektrolit NON DRIP A

Przezroczysty, pastowaty elektrolit do elektrochemicznego czyszczenia i pasywacji pionowych powierzchni ze stali szlachetnej oraz spoin TIG.

ZASTOSOWANIE

Usuwanie nalotu w obszarze pionowych spoin TIG i strefach wpływu ciepła.

W obszarze zastosowania uzyskuje się metalicznie/chemicznie czystą powierzchnię.

SPOSÓB UŻYCIA

Za pomocą urządzenia czyszczącego BYMAT i uchwyty z pędzlem z włókna węglowego pędzlem nasączonym elektrolitem A Gel przeciera się zabrudzone miejsca. Tlenki są rozpuszczane elektrochemicznie i usuwane.

Uwaga: spoiny i strefy wpływu ciepła muszą ostygnąć przed rozpoczęciem obróbki.

WYDAJNOŚĆ

W zależności od stanu i wymiarów powierzchni przeznaczonej do znakowania.

CZAS DZIAŁANIA

Brak czasu działania; czyszczenie i reaktywacja warstwy pasywacyjnej następuje natychmiast.

W zależności od jakości materiału, procesu spawania oraz temperatury elementu i otoczenia.

Optymalna temperatura czyszczenia wynosi 18°C - 22°C.

PŁUKANIE

Rozpylić środek BYMAT-Neutralyt (nr art. 2211 NT) na uprzednio oczyszczoną powierzchnię ze stali szlachetnej i wytrzeć niestrzępiącą się ściereczką. Następnie spłukać zimną wodą dejonizowaną, aż spływająca woda będzie neutralna (sprawdzić za pomocą papierka wskaźnikowego).

WARSTWA PASYWNA

Warstwa pasywna reaktywuje się bezpośrednio po czyszczeniu elektrochemicznym.

PODDANIE

Nie jest wymagane bezpośrednie poddanie.

W celu późniejszej pielęgnacji powierzchnię ze stali szlachetnej należy pokryć sprayem do pielęgnacji stali szlachetnej BYMAT (nr art. 5400 PO).

UTYLIZACJA

Produktu i wody użytej do płukania nie wolno wylewać do kanalizacji!

Produkt i woda użyta do płukania podlegają utylizacji (odpady specjalne).

Utylizacja w instalacji neutralizacyjnej lub przez uprawnione przedsiębiorstwo.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów!

UWAGI

Produkt zawiera kwas fosforowy.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i porad zawartych w karcie charakterystyki!

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu (ADR/RID, IMDG, IATA).

ROZMIARY OPAKOWAŃ

Plastikowa puszka 500 ml Nr artykułu: 2020 PG